

Garant
Strojni oblikovalci navoja z mazalnimi utori HSS-E-PM oblika C 6HX, TiN, M: M10

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	139178 M10
GTIN	4045197509154
Razred artikla	11H

Opis
Izvedba:

DIN 2174 ($\approx$ DIN 371 $\leq$ M10; $\approx$ DIN 376 $\geq$ M12). **Z mazalnimi utori; optimalen učinek mazanja tudi pri globokih navojih.**

Tolerančni razred: ISO 2X/6HX.

Inovativna oblika poligona omogoča široko področje uporabe. **Večfunkcijska struktura plasti** dosega **maksimalno življenjsko dobo** tudi pri **zelo trdih materialih**.

Kakovost: ISO 2X 6HX

Korak navoja: 1,5 mm

Celotna dolžina L: 100 mm

Ø držala D_s: 10 mm

4-kotno držalo □: 8 mm

Ø osnovne izvrtine z orientacijsko vrednostjo: 9,35 mm

Tehnični opis

Število rezil Z	5
Ø navoja	10 mm
Število vpenjalnih utorov	5
Korak navoja	1,5 mm
Ø držala D _s	10 mm
4-kotno držalo □	8 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Ø osnovne izvrtine z orientacijsko vrednostjo	9,35 mm

Kakovost	ISO 2X 6HX
Globine navoja	30 mm
Velikost navoja	M10
Prevleka	TiN
Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS E PM
Standard	DIN 2174
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3xD pri zaprti in skozi izvrtini
Smer rezanja	desni
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Oblikovalci navoja