

**Garnitura ročnih navojnih svodrov, neprevlečeni, MF: 5X0,5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130500 5X0,5
GTIN	4067263829706
Razred artikla	12G

Tehnični opis

Standard	DIN 2181
Rezalni material	HSS
4-kotno držalo □	4,9 mm
Celotna dolžina L	50 mm
Globine navoja	10 mm
Ø navoja	5 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Korak navoja	0,5 mm
Ø osnovne izvrtine	4,5 mm
Ø držala D _s	6 mm
Vrsta navoja	MF
Velikost navoja	M5×0,5
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13

Oblika prisekanega dela	C
Oblika prisekanega dela	D
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Uporaba pri načinu vrtnja	do 3×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Ročni navojni svedri
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
Uni	primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		