



Garnitura ročnih navojnih svedrov, neprevlečeni, M: M6



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130250 M6
GTIN	4067263021933
Razred artikla	12G

Opis

Izvedba:

3-delna garnitura, **sestavljena iz predvrezila, srednjega in končnega vrezila.**
Vel. M2,3 in M2,6 s starim profilom DIN.

Tehnični opis

Standard	DIN 352
Celotna dolžina L	50 mm
Ø navoja	6 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Korak navoja	1 mm
Ø držala D _s	6 mm
4-kotno držalo □	4,9 mm
Rezalni material	HSS
Vrsta navoja	M
Ø osnovne izvrtine	5 mm
Globine navoja	12 mm
Velikost navoja	M6

Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	A
Oblika presekanega dela	D
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3 × D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Ročni navojni svedri
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
Uni	primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		

