

HOLEX**VHM rezkar HPC, TiSi, Ø f8 DC: 6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	202995 6
GTIN	4045197494030
Razred artikla	12X

Opis**Izvedba:****Specialna prevleka TiSi.****Napotek:****NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!****Priporočljivi nasledniki so art. 203013, 203015, 203021, 203027.****Tehnični opis**

Širina posnetja vogala pri 45°	0,1 mm
Ø rezila D _c	6 mm
Podajanje f _z za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm ²	0,025 mm
Število zob Z	4
Podajanje f _z za robljenje v INOX > 900 N/mm ²	0,03 mm
Ø držala D _s	6 mm
Celotna dolžina L	54 mm
Dolžina rezil L _c	10 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Toleranca nazivnega Ø	f8
Kot spirale	35 stopinj

Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	TiSi
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Značilnosti spiralnega kota	neenakomeren
Delitev rezil	neenakomerna
Delovna širina a_e pri rezkanju	0,5xD pri robljenju
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	Rezkanje utorov v polno, globina 1xD
Strategija odrezovanja	HPC
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	240 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	150 m/min	P
TOOLOX 33	primerno	115 m/min	H
TOOLOX 44	primerno	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	primerno	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	80 m/min	M
Uni	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		

Zrak

primerno