


HOLEX**Sinhronizacijska ER-glava za vrezovanje navoja, Ø držala 25 mm, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 16****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 338198 16 |
| GTIN | 4062406511104 |
| Razred artikla | 32P |

Opis**Izvedba:**

- Z minimalno izenačitvijo dolžine (MLA), čez dušilni element.
- Notranje dovajanje hladilnega sredstva do 50 barov.
- Podaljšanje življenjske dobe navojnega svedra/oblikovalca navoja.

Uporaba:

- Na obdelovalnih centrih s sinhronim vretenom.
- Za izenačitev razlike koraka navojnega svedra/sinhronnega vretena.
- Za izenačitev toleranc koraka navojnih svedrov.

Dodatni pribor:

ER-vpenjalne stročnice za vrtanje navoja art. 309399 in 309447.

Napotek:

Ne razmastite sinhrono glava za vrezovanje navoja.

Tehnični opis

| | |
|----------------------------|----------------|
| Zunanji Ø D | 34 mm |
| Izravnavna dolžine na tlak | 0,5 mm |
| Notranji Ø D ₁ | 28 mm |
| Izravnavna dolžine na vlek | 0,5 mm |
| Previsna dolžina A | 75 mm |
| Območje rezanja navoja | M4 – M12 |
| Trn za rezkarje | Ø držala 25 mm |

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Standard vpenjalnega trna | DIN 1835 B, E |
| z notranjim hlajenjem | da, z največ 50 bari |
| Vrsta izdelka | Glava za vrezovanje navoja |