



Garnitura ročnih navojnih svetrov, neprevlečeni, MF: 16X1,5



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130500 16X1,5
GTIN	4067263036395
Razred artikla	12G

Tehnični opis

4-kotno držalo □	9 mm
Ø navoja	16 mm
Vrsta navoja	MF
Ø osnovne izvrtine	14,5 mm
Korak navoja	1,5 mm
Celotna dolžina L	70 mm
Ø držala D _s	12 mm
Rezalni material	HSS
Kakovost	ISO 2 6H
Globine navoja	32 mm
Velikost navoja	M16×1,5
Standard	DIN 2181
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13

Oblika prisekanega dela	C
Oblika prisekanega dela	D
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 3xD pri zaprti in skožnji izvrtini
Uporaba pri načinu vrtnja	do 3xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Ročni navojni svedri
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
Uni	primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		