




Sinhronizacijska ER-glava za vrezovanje navoja, HSK-A 63, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 25



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	338195 25
GTIN	4062406511098
Razred artikla	32P

Opis

Izvedba:

- Z minimalno izenačitvijo dolžine (MLA), čez dušilni element.
- Notranje dovajanje hladilnega sredstva do 50 barov.
- Podaljšanje življenjske dobe navojnega svedra/oblikovalca navoja.

Uporaba:

- Na obdelovalnih centrih s sinhronim vretenom.
- Za izenačitev razlike koraka navojnega svedra/sinhronnega vretena.
- Za izenačitev toleranc koraka navojnih svedrov.

Dodatni pribor:

ER-vpenjalne stročnice za vrtanje navoja art. 309399 in 309447.

Cev za dovajanje hladilnega sredstva za HSK, art. 309880.

Napotek:

Ne razmastite sinhrono glava za vrezovanje navoja.

Tehnični opis

Izravnava dolžine na tlak	0,5 mm
Notranji $\varnothing D_1$	42 mm
Previsna dolžina A	130 mm
Območje rezanja navoja	M6 – M20
Zunanji $\varnothing D$	45 mm

Izravnava dolžine na vlek	0,5 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 63
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
z notranjim hlajenjem	da, z največ 50 bari
Oblika	A
Vrsta izdelka	Glava za vrezovanje navoja