


HOLEX**Sinhronizacijska ER-glava za vrezovanje navoja, Ø držala 25 mm, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 25****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	338198 25
GTIN	4062406522612
Razred artikla	32P

Opis**Izvedba:**

- Z minimalno izenačitvijo dolžine (MLA), čez dušilni element.
- Notranje dovajanje hladilnega sredstva do 50 barov.
- Podaljšanje življenjske dobe navojnega svedra/oblikovalca navoja.

Uporaba:

- Na obdelovalnih centrih s sinhronim vretenom.
- Za izenačitev razlike koraka navojnega svedra/sinhronnega vretena.
- Za izenačitev toleranc koraka navojnih svedrov.

Dodatni pribor:

ER-vpenjalne stročnice za vrtnanje navoja art. 309399 in 309447.

Napotek:

Ne razmastite sinhrono glava za vrezovanje navoja.

Tehnični opis

Izravnavna dolžine na tlak	0,5 mm
Območje rezanja navoja	M6 – M20
Izravnavna dolžine na vlek	0,5 mm
Zunanji Ø D	45 mm
Notranji Ø D ₁	42 mm
Previsna dolžina A	110 mm

Trn za rezkarje	Ø držala 25 mm
Standard vpenjalnega trna	DIN 1835 B, E
z notranjim hlajenjem	da, z največ 50 bari
Vrsta izdelka	Glava za vrezovanje navoja