



Garnitura ročnih navojnih svedrov, neprevlečeni, MF: 24X1,5



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130500 24X1,5
GTIN	4067263036425
Razred artikla	12G

Tehnični opis

Ø držala D _s	18 mm
Vrsta navoja	MF
Velikost navoja	M24×1,5
Celotna dolžina L	90 mm
Ø osnovne izvrtine	22,5 mm
4-kotno držalo □	14,5 mm
Globine navoja	48 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Korak navoja	1,5 mm
Ø navoja	24 mm
Rezalni material	HSS
Standard	DIN 2181
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj

Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Oblika presekanega dela	D
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnanja	do 3xD pri zaprti in skožnji izvrtini
Uporaba pri načinu vrtnanja	do 3xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Ročni navojni svedri
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
Uni	primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		