

**Garnitura ročnih navojnih svodrov, neprevlečeni, G: G1/4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130660 G1/4
GTIN	4067263036432
Razred artikla	12G

**Tehnični opis**

Ø držala D <sub>s</sub>	11 mm
Ø navoja	13,16 mm
Celotna dolžina L	70 mm
4-kotno držalo □	9 mm
Rezalni material	HSS
Ø osnovne izvrtine	11,8 mm
Korakov na colo	19
Korak navoja	1,337 mm
Globine navoja	26,32 mm
Velikost navoja	G1/4
Prevleka	neprevlečeni
Vrsta navoja	G
Kot profila	55 stopinj
Standard	DIN 5157
Oblika presekanega dela	D

Oblika prisekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 3×D pri zaprti izvrtini
Uporaba pri načinu vrtnja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Ročni navojni svedri
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
Uni	primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		