

**Garnitura ročnih navojnih svetrov, neprevlečeni, G: G3/4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130660 G3/4
GTIN	4067263036463
Razred artikla	12G

Tehnični opis

Celotna dolžina L	90 mm
4-kotno držalo □	16 mm
Korakov na colo	14
Velikost navoja	G3/4
Ø osnovne izvrtine	24,5 mm
Rezalni material	HSS
Ø navoja	26,44 mm
Korak navoja	1,814 mm
Ø držala D _s	20 mm
Globine navoja	79,32 mm
Prevleka	neprevlečeni
Vrsta navoja	G
Kot profila	55 stopinj
Standard	DIN 5157
Oblika presekanega dela	D

Oblika prisekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti izvrtini
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Ročni navojni svedri
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
Uni	primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		