



Visokozmogljivi koncentrat hladilno-mazalnega sredstva Plus, Vsebina: 200l



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	084243 200
GTIN	2050002070271
Razred artikla	08J

Opis

Izvedba:

Hladilno-mazalno sredstvo **brez klora, formaldehida in borove kisline** za **najzahtevnejšo uporabo**. Dovajanje z visokim tlakom preprečuje trganje mazalnega filma; ta ostane na rezalnem orodju tudi pri največjih obremenitvah.

Visokozmogljivi hladilno-mazalni koncentrat Plus je hladilno-mazalno sredstvo, ki vsebuje mineralno olje, ne vsebuje bora in amina, se meša z vodo in je bilo posebej formulirano za zahtevno strojno obdelavo aluminija in visoko legiranih jekel. Predelava neželeznih kovin se lahko izvede šele po predhodnih preskusih. Emulzije z **visoko-zmogljivim koncentratom hladilno-mazalnega sredstva Plus** imajo dolgo življenjsko dobo, zelo dobro protikorozijsko zaščito in so zelo koži prijazne. **Rok uporabnosti 12 mesecev.**

Prednosti:

Koncentrati **ščitijo pred korozijo**, ščitijo lak, so **fiziološko neoporečni**, zelo **odporni proti razvoju bakterij** in koži prijazni.

Podatki:

- Obdelava jekel in litega jekla 6–10 %
- Obdelava aluminija od 6 %

Tehnični opis

pH-vrednost	8,9
Oblika	tekoče
Topnost v vodi	emulzivno
Vsebina	200 l
Izvedba	Sod
Temperatura skladiščenja	5 - 40 °C
Kinematična viskoznost	93 mm ² /s
Barva	svetlo rjava
Vrsta izdelka	Hladilno mazalno sredstvo
Vrednost refraktometra	1