

Garant**Orodje za struženje in vrtanje „5 v 1“ 2,25xD, levi, Ø DC: 14mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268409 14
GTIN	4067263802259
Razred artikla	21X

Opis**Izvedba:**Cilindrično držalo **z zvezo**.**Uporaba:**

1. Plano struženje čelnih površin.
2. Vrtanje (povrtavanje in vrtanje v polno) – ravno dno izvrtine.
3. Notranje vzdolžno struženje.
4. Zunanje vzdolžno struženje.

Napotek:

- **Izberite čim večje radije kota in velikost držala.**
- **Toleranca izvrtine +0,15 mm (pri vrtanju z gnanim orodjem).**
- **Pri vrtanju čez nazivni Ø se preostali material ustavi.**
- **Pri vrtanju vedno delajte z notranjim hlajenjem (najmanj 5 barov).**

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	ZCMX 07..
Dolžina držala L_s	45 mm
$\varnothing d_2$	20 mm
Nazivni $\varnothing D$	14 mm
Prevesna dolžina L_A	38,5 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 48 (IP7; 0,9 Nm)
Uporabna dolžina L_1	31,5 mm

Ø držala D _s	16 mm
Serijska	»4 v 1«
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 40	269028 40
------------------------------------------------	-----------