

Garant**ZCMX 070304, Zvrst: HBZ025**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268439 HBZ025
GTIN	4067263802280
Razred artikla	21E

Opis

Izvedba:

Univerzalen srednjezrnat substrat s PVD-prevleko. Prva izbira za uporabo pri struženju in vrtanju.

Tehnični opis

Podajanje za vrtanje	0,03 - 0,12 mm
Radij rezila	0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 210 m/min
Prevleka	prevlečeni
Glavna uporaba	P
Podajanje za obračanje	0,1 - 0,3 mm
Globina reza a_p	0,4 - 2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava

Zvrst	HBZ025
ISO-oznaka obračalne ploščice	ZCMX 070304
Rezalni pogoji	neprekinjen
Rezalni material	HM
Ustrezno za Ø orodja D _c	14 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje