

**Garant****CNMG 160612, Zvrst: HB7130-2**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250170 HB7130-2
GTIN	4067263290605
Razred artikla	21G

## Opis

CNMG 160612 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2  
Lomilec odrezkov: VM  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 70 - 240 m/min

## Tehnični opis

Prevleka	prevlečeni
Lomilec odrezkov	VM
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Globina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
Rezalni material	HM
Radij rezila	1,2 mm

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 240 m/min
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Glavna uporaba	M
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 160612
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	HB7130-2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje