

Garant**KNUX 160410R, Zvrst: HB7130-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251036 HB7130-2
GTIN	4067263330226
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Lomilec odrezkov	2,2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 240 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Lomilec odrezkov	VM
Glavna uporaba	M
Zvrst	HB7130-2
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Prevleka	prevlečeni
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Radij rezila	1 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	KNUX 160410R

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje