

**Garant****TCMT 110202, Zvrst: HB7130-2**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260950 HB7130-2
GTIN	4067263290988
Razred artikla	21G

### Opis

TCMT 110202 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2  
Lomilec odrezkov: VS  
Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 80 - 270 m/min

### Tehnični opis

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 270 m/min
Prevleka	prevlečeni
Glavna uporaba	M
Radij rezila	0,2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Zvrst	HB7130-2
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 110202

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Globina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Lomilec odrezkov	VS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje