

Garant**TCMT 16T308, Zvrst: HB7130-2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260958 HB7130-2
GTIN	4067263291008
Razred artikla	21G

Opis

TCMT 16T308 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2
Lomilec odrezkov: VS
Globina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 270 m/min

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 16T308
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Zvrst	HB7130-2
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v

Preveleka	prevlečeni
Glavna uporaba	M
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 270 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Lomilec odrezkov	VS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje