

Garant**VNMG 160404, Zvrst: HB7140-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251802 HB7140-2
GTIN	4067263315346
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Radij rezila	0,4 mm
Prevleka	prevlečeni
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Lomilec odrezkov	VM
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Toleranca	M
Rezalni material	HM
Podajanje f	0,1 - 0,5 mm/v
Zvrst	HB7140-2
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160404

Glavna uporaba	M
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 m/min
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje