

**HOLEX****Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino, HSK-A 63 A = 160, Vpenjalni Ø D1: 18mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	304337 18
GTIN	4062406422196
Razred artikla	32A

**Opis****Izvedba:**

- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
- HSK-funkcijske površine obdelane.

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 oblika B in DIN 6535 oblika HB.

**Dodatni pribor:**

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890.

**Napotek:**

HSK 40 in 50, oblika A in E sta dobavljivi od proizvajalca.

**Tehnični opis**

Previsna dolžina A	160 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	16
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	18 mm
Zunanji Ø D	50 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 63 A = 160
Standard vpenjalnega trna	DIN 69882-4
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1

Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 20000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

---

## Pribor

Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 16 mm	309900 16
--	-----------