

**Garant****TNMG 160404, Zvrst: HB7140-2**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251542 HB7140-2
GTIN	4067263315308
Razred artikla	21G

## Tehnični opis

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 200 m/min
Prevleka	prevlečeni
Toleranca	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Zvrst	HB7140-2
Lomilec odrezkov	VM
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160408
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
Glavna uporaba	M
Rezalni material	Karbidna trdina
Rezalni pogoji	močno prekinjen

Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Globina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje