

Garant**DC.T 070204, Zvrst: HB7140-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260353 HB7140-2
GTIN	4067263315612
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 230 m/min
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Lomilec odrezkov	VS
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Zvrst	HB7140-2
Toleranca	M
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Glavna uporaba	M

Preveleka	neprevlečeni
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT070204-
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje