


Garant**SCMT 09T308, Zvrst: HB7140-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260744 HB7140-2
GTIN	4067263315834
Razred artikla	21G

Opis

SCMT 09T308 HB7140-2 Radij rezila: 0,8 mm

Zvrst: HB7410-2

Lomilec odrezkov: VS

Globina reza a_p : 0,2 - 1,5 mmPodajanje f : 0,1 - 0,3 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 230 m/min

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 09T308
Glavna uporaba	M
Rezalni material	Karbidna trdina
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	VS
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Radij rezila	0,8 mm
Prevleka	prevlečeni
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 230 m/min
Zvrst	HB7140-2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje