


Garant**SCMT 120408, Zvrst: HB7140-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260750 HB7140-2
GTIN	4067263314851
Razred artikla	21G

Opis

SCMT 120408 HB7140-2 Radij rezila: 0,2 mm
Zvrst: HB7410-2
Lomilec odrezkov: VS
Globina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 230 m/min

Tehnični opis

Radij rezila	0,2 mm
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 230 m/min
Zvrst	HB7140-2
Lomilec odrezkov	VS
Prevleka	prevlečeni
Rezalni pogoji	močno prekinjen

Glavna uporaba	M
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 120408
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje