

Garant**TCMT 110204, Zvrst: HB7140-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260952 HB7140-2
GTIN	4067263329619
Razred artikla	21G

Opis

TCMT 110204 HB7140-2 Zvrst: HB7140-2
Lomilec odrezkov: VS
Globina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 230 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Zvrst	HB7140-2
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Radij rezila	0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 110204
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 230 m/min

Glavna uporaba	M
Rezalni material	Karbidna trdina
Prevleka	prevlečeni
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	VS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje