

Garant**VBMT 160402, Zvrst: HB7140-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261150 HB7140-2
GTIN	4067263329817
Razred artikla	21G

Opis

VBMT 160402 HB7140-2 Zvrst: HB7140-2
Lomilec odrezkov: VS
Globina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 230 m/min

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT160402
Glavna uporaba	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Prevleka	prevlečeni
Lomilec odrezkov	VS

Radij rezila	0,2 mm
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 230 m/min
Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Zvrst	HB7140-2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje