

Garant**VC.T 110304, Zvrst: HB7140-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261366 HB7140-2
GTIN	4067263329886
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Toleranca	M
Zvrst	HB7140-2
ISO-oznaka obračalne ploščice	VC.T 110304
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	M
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 230 m/min
Rezalni material	Karbidna trdina
Lomilec odrezkov	VS
Prevleka	prevlečeni

Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje