

Garant**HM-vrtalnik z enim robom Skupna dolžina L 800 mm, TiAlN, Ø: 11-Xmm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	124008 11-X
GTIN	4067263329251
Razred artikla	10D

Opis**Izvedba:**

Sveder z enojnim rezilom z ravnimi utori za globine vrtanja do 1000 mm v standardni izvedbi in do 6000 mm na zahtevo. Univerzalno zasnovana obodna oblika na vrtalni glavi omogoča varno delo s širokim razponom materialov.

Napotek:

Za zanesljivo uporabo svedrov za globoke izvrtine je potrebna predhodna pilotna luknja vsaj $4 \times D$ s svedrom za vodilno izvrtino art. 122736 ali art. 123885 in 231605 za večje premere ali s svedrom za vodilno izvrtino art. 122606 za aluminij. Za globoke izvrtine $> 50 \times D$ mora biti orodje podprto z okvirjem v razmakih $50 \times D$. Navedeno razmerje L/D ustreza minimalni dosegljivi globini vrtanja z ustreznim svedrom za globoke izvrtine. Dolžina utorov $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$. Priporočen je tlak hladilnega sredstva > 40 barov.

Tehnični opis

Število rezil Z	1
Celotna dolžina L	800 mm
Ø območja	11 - 11,39 mm
Ø držala D_s	16 mm
Priporočena maksimalna globina vrtanja L_2	722 mm
Nazivni Ø D_c	11 mm
Standard	Tovarniški standard
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	Karbidna trdina

Držalo	DIN 6535 HB
z notranjim hlajenjem	da, z najmanj 40 bari
Potreben je pilotni sveder	da, pilotni sveder
Polstandardno	da

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	250 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	200 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	90 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	70 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	50 m/min	P
GG	primerno	80 m/min	K
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		