


**Garant****ZDHT 150550FR-F10, HU7705, Tip: ALU****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	211776 ALU
GTIN	4067263330158
Razred artikla	21A

**Opis****Izvedba:**

Obodno brušene obračalne rezalne ploščice za natančno prileganje v nosilnem orodju. Zmogljiv finoizdat substrat najnovejše generacije rezalnih materialov. Optimizirana priprava rezalnih robov za uporabo v materialih, ki jih je lahko obdelovati.

**Napotek:**

Pred uporabo je potrebna sprememba nosilca (mesta za obračalne ploščice).

**Tehnični opis**

Radij rezila	5 mm
Podajanje $f_z$ na zob	0,1 – 0,25 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	ZDHT 150550FR-F10
Zvrst	HU7705
Rezalni material	HM
Prevleka	neprevlečeni

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Al umetna masa	primerno	2000 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	1800 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	900 m/min	N
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		