

Garant**Označevalnik, Ø držala d: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	358725 20
GTIN	4067263550662
Razred artikla	31E

Opis**Izvedba:**

Ohišje iz orodjarskega jekla z držalom Weldon.

Prednosti:

Zgoščevanje površine, zato ne pride do oslabitve ali poškodbe materiala. Hitrost označevanja ustreza trenutnemu podajanju. Velika odpornost proti obrabi, zato dolga življenjska doba specialne igle. Primerno za označevanje okroglih površin. Primerno za uporabo na stružnem stroju. Visoka procesna varnost. **Možnost hitre zamenjave igel** s preprostim izvlečenjem. Neravnine obdelovancev do 7 mm (odvisno od izvedbe) se kompenzirajo.

Čiščenje površine obdelovanca skozi kanale za stisnjen zrak z različnimi koti postavitve maks. 10 bar. Prilagoditev širine pisave s prilagoditvijo pritisne sile, ni potreben drugačen polmer igle! Visoka odpornost proti obrabi konice markerja z **vrtljivo kroglo**. Brez grebenov.

Uporaba:

Za označitev različnih materialov, kot so aluminij, titan, jeklo, bron, baker, Medenina, plastika itd. Z manjšo konico igle je mogoče označevati trdoto površine do 57 HRC.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 označevalno konico št. 358729.

Tehnični opis

Ø D ₁	0,5 mm
L ₁	35,2 mm
L	87,7 mm
Ø D	16,5 mm
Ø držala d	20 mm

Vrsta izdelka

Orodje za označevanje

Pribor

Označevalna konica Radij 0,5 mm

358729 0,5