




Precizni notranji merilnik KT, Merilno območje: 100-510mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	435125 100-510
GTIN	2050002074408
Razred artikla	46D

Opis

Izvedba:

Dvotočkovni primerjalni merilnik v **vrtljivi izvedbi**. Za merjenje notranjih profilov in ozobljenj, zobatih zarez in klinastih pestnih profilov. Visoka natančnost in zanesljivost zaradi segmentnega krmiljenja hoda merilnega nastavka. Zaradi zamenljivih merilnih nastavkov pokriva široko merilno območje. Za vpenjanje krogličnih nastavkov so merilni nastavki opremljeni z notranjim navojem. Kroglice iz karbidne trdine za merilne nastavke so na voljo že od $\varnothing 0,5\text{mm}$ s korakom $0,001\text{ mm}$ (toleranca $< 2\ \mu\text{m}$).

Obseg dobave:

Držalo za naprave s tipalnim nastavkom in merilnimi nastavki, brez kroglastih nastavkov in prikazovalnika.

Dodatni pribor:

Kroglični nastavki s krogli iz karbidne trdine, komparator art. 434674, induktivni komparator art. 434670, merilna ura s tekom v levo smer 434807 vel. 10, digitalna merilna ura 434322.

Napotek:

Izvedba v obliki merilnega trna za zanesljivo in hitro merjenje brez vrtenja po ponudbi.

Tehnični opis

Merilna globina	235 mm
Število merilnih ploščic	4
Natančnost ponovitve brez merilne ure	$0,5\ \mu\text{m}$
Merilno območje	100 - 510 mm

Število merilnih nastavkov	5
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	Cena po ponudbi
Vrsta izdelka	Dvotočkovni precizni notranji merilniki