


**VHM rezkar HPC, TiSi, Ø f8 DC: 16mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	203014 16
GTIN	4045197551030
Razred artikla	12X

**Opis**
**Izvedba:**
**Specialna prevleka TiSi.**
**Napotek:**
**NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!**
**Priporočljivi nasledniki so art. 203013, 203015, 203021, 203027.**
**Tehnični opis**

Ø rezila $D_c$	16 mm
Število zob Z	4
Širina posnetja vogala pri 45°	0,3 mm
Podajanje $f_z$ za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm
Prevesna dolžina $L_1$ vklj. s sprostitutvijo	42 mm
Podajanje $f_z$ za robljenje v INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,055 mm
Ø sprostitve $D_1$	15,5 mm
Ø držala $D_s$	16 mm
Celotna dolžina L	92 mm
Dolžina rezil $L_c$	36 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Toleranca nazivnega Ø	f8

Kot spirale	35 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	TiSi
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Značilnosti spiralnega kota	neenakomeren
Delitev rezil	neenakomerna
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju z notranjim hlajenjem	$0,3 \times D$ pri robljenju
Strategija odrezovanja	HPC
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	240 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	150 m/min	P
TOOLOX 33	primerno	115 m/min	H
TOOLOX 44	primerno	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	80 m/min	M
Uni	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		

suho	primerno
Zrak	primerno