

Garant**VHM radiusni rezkar, TiAlN, Ø DC: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	207381 10
GTIN	4045197551887
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:**Toleranca: kontura radija = $\pm 0,01$ mm.**Tehnični opis**

Ø rezila D_c	10 mm
Število zob Z	3
Podajanje f_z za kopirno rezkanje v jeklo < 500 N/mm ²	0,068 mm
Podajanje f_z za robljenje v jeklo < 500 N/mm ²	0,06 mm
Ø držala D_s	10 mm
Celotna dolžina L	72 mm
Dolžina rezil L_c	19 mm
Kot spirale	35 stopinj
Radij R	5 mm
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Toleranca nazivnega Ø	e8
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično

Delovna širina a_e pri rezkanju	0,1×D pri kopirnem rezkanju
Delovna širina a_e pri rezkanju	0,5 × D pri robljenju
Držalo	DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Radiusni in krogelni rezkarji

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	160 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	140 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	50 m/min	S
GG(G)	pogojno primerno	120 m/min	K
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	pogojno primerno		

Storitve

Brušenje držala Tip HB	129100 HB
------------------------	-----------