

Garant
VHM rezkar HPC / TPC, TiAlN, Ø DC: 4 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	203028 4
GTIN	4045197527622
Razred artikla	11X

Opis
Izvedba:

 Posebno brušenje s torusno zaokrožitvijo rezalnih robov in **specialno prevleko**.

Toleranca nazivnega Ø: f8

Število zob Z: 4

Kot spirale: 35 stopinj

Smer pristavljanja: vodoravno, poševno in navpično

Držalo: DIN 6535 HB s h6

Število zob Z: 4

 Dolžina rezil L_c : 11 mm

Celotna dolžina L: 57 mm

 Ø držala D_s : 6 mm

 Zaokrožitev kota r_v : 0,1 mm

 Podajanje f_z za robljenje v Inconel®: 0,035 mm

Tehnični opis

Ø rezila D_c	4 mm
Podajanje f_z za robljenje v Inconel®	0,035 mm
Število zob Z	4
Ø držala D_s	6 mm
Celotna dolžina L	57 mm
Dolžina rezil L_c	11 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Držalo	DIN 6535 HB s h6

Toleranca nazivnega \emptyset	f8
Kot spirale	35 stopinj
Zaokrožitev kota r_v	0,1 mm
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Značilnosti spiralnega kota	neenakomeren
Delitev rezil	neenakomerna
Delovna širina a_e pri rezkanju	0,08×D
z notranjim hlajenjem	ne
Strategija odrezovanja	TPC
Strategija odrezovanja	HPC
Barvni prstan	rožnata
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar