

HOLEX**Pritezni čep Mazak, oblika A, z izvrtino, za strmi konus: 50M****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308670 50M
GTIN	4062406544546
Razred artikla	32Z

Opis**Izvedba:**

- Čelna stran plano postružena.

Ni zatesnjeno.

Opis:

Držalo orodja se prek priteznega čepa vpenjalnega prijemala vretena pomakne v vreteno. Pritezni čepi so na voljo v različnih izvedbah. Predstavljajo pomemben vezni člen med strojem in orodjem. Zahteve po natančnosti, trdnosti in zanesljivosti priteznih čepov so visoke.

Uporaba:

- Za orodja s strmim konusom DIN 69871 in JIS B 6339 (MAS-BT).
- Na obdelovalnih centrih (strojih z avtomatsko zamenjavo orodij).
- Na NC-strojih (strojih brez avtomatske zamenjave orodij).

Napotek:

Pri montaži AB upoštevajte pravilen zatezni moment.

Tehnični opis

Maksimalni zatezni moment	150 Nm
za strmi konus z barvno kodo	SK 50
Navoj M	M24
za strmi konus	50
Celotna dolžina L	65,4 mm

Ø izvrtine	10 mm
Ø glave D ₁	28,95 mm
L ₁	25,4 mm
Ø zveze D	35,56 mm
Značilnosti izvrtine	z izvrtino
Standard priteznih čepov	CAT
Vrsta izdelka	Pritezni čep