

Garant
**Nakrčevalna vpenjalna glava z izvrtinami za hladilne kanale, SK 50 A = 160,
Vpenjalni Ø D1: 10mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302313 10
GTIN	4062406544706
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

- **Jeklo, odporno proti visokim temperaturam.**
- **Vel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS in HM.**
- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**
- **Z izvrtino RFID/Balluffchip.**

Z izvrtinami za hladilne kanale in navojem z možnostjo zapiranja.

Izvrtine za hladilne kanale za Ø vpenjanja D1: 3, 4 in 5 mm brez možnosti zapiranja.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.

Primerno za induktivne, kontaktne in nakrčevalne naprave z vročim zrakom.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308800, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410 – 302419. Naprave za nakrčevanje, pribor art. 354210 – 354450, garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 vel 180.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	160 mm
Ø D ₂	24 mm
Vpenjalni Ø D ₁	10 mm
Izvrtina za hladilni kanal	možnost zaklepanja

Zunanji Ø D	31,4 mm
Trn za rezkarje	SK 50 A = 160
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava

Pribor

Hladilna enota Tip CU1	354215 CU1
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 25/10 mm	302416 25/10
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308650 50
Vpenjalni ključ za pritezne čep DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoj zatesnjen za strmi konus 50	308720 50
Vpenjalni ključ za pritezne čep ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 25/10 mm	302410 25/10
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine, z izvrtinami za hladilne kanale Ø d/Ø D1 32/10 mm	302414 32/10
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
	302412 32/10

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°z vijakom za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/10 mm

Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 50

308610 50

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°z vijakom za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 25/10 mm

302412 25/10

Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 50

308605 50

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/10 mm

302410 32/10

Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 50

308615 50

Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50

308740 50

Osnovno držalo orodij za nakrčevanjeza SK za konusno SK-držalo 50

354225 50

Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 50

308785 50

Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50

308765 50

Zamenljiva plošča za tuljavoSU1 za Ø vpenjanja 6-12 mm

354240 6-12

Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50

308620 50

Pritezni čepForm A za strmi konus 50

308600 50

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/10 mm

302416 32/10

Hladilni adapter, dolgi4,5° za Ø vpenjanja 9,1-12 mm

354236 9,1-12

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 3°, z dušenjem vibracij Ø d/Ø D1 20/10 mm

302415 20/10

Pritezni čepOblika B za strmi konus 50

308640 50

Hladilni adapter, kratki4,5° za Ø vpenjanja 9,1-12 mm

354235 9,1-12

Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 50

308660 50