

**3M****Lepilni trak VHB™, siv, Širina×dolžina (mm×m): 19X11****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	083786 19X11
GTIN	4054596823778
Razred artikla	08M

**Opis****Izvedba:**

**Dvostranski** visokozmogljivi **lepilni trak** iz čistega akrilatnega lepila (VHB) za trajno močno pritrditev. Lepi takoj, visoka odpornost proti visokim temperaturam, vremenskim vplivom, UV-svetlobi in topilom. Odlično tesnjenje, duši vibracije.

**3M™ GPH-110GF** je sestavljen iz prilagodljivega jedra iz penaste mase in dobro kljubuje visokim temperaturam. Namenjen je hitri in preprosti izdelavi močne, trpežne in trajne povezave.

**Napotek:**

Drugi trakovi 3M™ VHB™ različnih debelin in dolžin so dobavljivi po ponudbi.

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov 3M™ je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

**Tehnični opis**

Barva	siva
temperaturna obstojnost do	150 - 230 °C
Debelina	1,1 mm
Zračna vlažnost pri shranjevanju	40 - 65 %
Lepilna masa	Akrilat
Temperatura skladiščenja	16 - 25 °C
Minimalni rok trajanja	24 mesec

Vrsta lepilnega traku	dvostranski
Oznaka proizvajalca	GPH-110GF
Material pokrova	Silikoniziran PE-film
Širina	19 mm
Dolžina	11 m
Lepilna moč na jeklu	3,7 N/mm
Značilnost blagovnega imena	siv
Vrsta izdelka	Lepilni trak