

Garant

Nakrčevalna vpenjalna glava z dušenjem vibracij, z izvrtinami za hladilne kanale, HSK-A 63 A = 160, Vpenjalni Ø D1: 10mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	308344 10
GTIN	4062406545604
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

- Jeklo, odporno proti visokim temperaturam.
- Integrirano nastavljanje dolžine orodij.
- Za orodja HSS in VHM.
- Držala prenapeta (miren krožni tek!).
- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
- Z izvrtinami za hladilne kanale in navojem z možnostjo zapiranja.
- Z izvrtinami z navojem za centrirne vijake.
- Ojačana izvedba oz. kontura.
- Polirana površina.
- Posebno uležajeno jedro iz karbidne trdine v telesu nakrčevalne vpenjalne glave.

Prednosti:

- Z dušenjem vibracij.
- Boljša kakovost obdelane površine.
- Optimizirana življenjska doba orodja.
- Večja procesna varnost.
- Polirana površina zmanjša možnost korozije.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom (toleranca držala h6). Primerno za induktivne, kontaktne in vročezračne nakrčevalne naprave.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo HSK art. 309880.

Nasadni ključ art. 309890.

Naprava za nakrčevanje, pribor art. 354210–354440.

Garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 vel. 180.

Tehnični opis

Ø D ₂	24 mm
Previsna dolžina A	160 mm
Izvertina za hladilni kanal	z možnostjo zapiranja
Ø D ₃	53 mm
Vpenjalni premer D ₁	10 mm
Zunanji Ø D	32 mm
L ₂	79 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 63 A = 160
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Oblika	A
Notranje hlajenje	da
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Strategija odrezovanja	HSC
Nihanje	z dušenjem
Izvedba	ojačan
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava