


**Garant****Obračalna ploščica za obdelavo radijev, HB225, Tip/radij R: 16/2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	231527 16/2
GTIN	4062406565565
Razred artikla	21Y

**Opis****Izvedba:**

2-rezilne obračalne rezalne ploščice za obdelavo radijev.

**Uporaba:**

Za konveksne radije na zunanjem  $\emptyset$  ali v izvrtinah.

**Primerno za:**

Art. 231500 vel. 16

X: 3,75 mm

Y: 1,5 mm

Z: 3,5 mm

**Tehnični opis**

L	11,11 mm
X	3,75 mm
S	3,97 mm
Prevleka	TiAlN
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Tip	16
Z	3,5 mm
Radij R	2 mm
Y	1,5 mm
Zvrst	HB225
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

### Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	250 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	250 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	250 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	primerno	65 m/min	S
GG(G)	primerno	110 m/min	K
CuZn	primerno	250 m/min	N
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		