

Garant**VHM-rezkar HPC GARANT Master Alu HPC, neprevlečeni, Ø e8 DC: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	203209 16
GTIN	4062406566005
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:**

Za gladilno obdelavo.

Specialna geometrija za optimalno odvajanje odrezkov.

Velika lastna trdnost in miren tek zaradi neenakomerne delitve.

Za obodno rezkanje kot ravnalna delovna faza.

Tehnični opis

Držalo	DIN 6535 HA s h6
Kot posnetja roba	90 stopinj
Celotna dolžina L	134 mm
Kot spirale	38 stopinj
Toleranca nazivnega Ø	h6
Dolžina rezil L _c	80 mm
Ø sprostivne D ₁	15,5 mm
Število zob Z	5
Smer pristavljanja	vodoravno
Ø rezila D _c	16 mm
Ø držala D _s	16 mm
Podajanje f _z za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki	0,06 mm
Prevesna dolžina L ₁ vklj. s sprostivjo	88 mm

Kakovost centriranja z držalom	G 2,5 s HA
Serija	Master Alu
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	W
Delitev rezil	neenakomerna
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	0,05×D pri robljenju ne
Strategija odrezovanja	HPC
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al	primerno	500 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	450 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	400 m/min	N
PMMA Akрил	primerno	180 m/min	N
PE-HD	primerno	140 m/min	N
PA 66	primerno	180 m/min	N
PEEK	primerno	130 m/min	N
PF 31	primerno	110 m/min	N
PVDF GF20	primerno	160 m/min	N
POM GF25	primerno	140 m/min	N
PA 66 GF30	primerno	140 m/min	N
PEEK GF30	primerno	120 m/min	N
PTFE CF25	primerno	140 m/min	N
Honeycomb sendvič	pogojno primerno	260 m/min	N

Cu	primerno	140 m/min	N
CuZn	primerno	120 m/min	N
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		
Storitve			

Brušenje držala Tip HB

129100 HB