

Garant**Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Mini, Držalo Weldon, Ø D/število rezil Z: 20/3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	213052 20/3
GTIN	4062406566326
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Rezkalni sistem za velika podajanja za **manjše premere obdelave** in **večje globine uporabe**. Zelo **učinkovit zaradi velikega števila rezil**.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Napotek:

GARANT momentni izvijač TQ Art. **211750 Vel. 1,2** z rezilom Art. **674252 Vel. 7IP**.

Tehnični opis

Dolžina rampe L za α_{maks}	12,4 mm
Število rezil Z	3
Ø rezila D_c	20 mm
Prevesna dolžina L_1	50 mm
z notranjim hlajenjem	da
Celotna dolžina $L_{celotna}$	130 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	ANGX10T308ZE.R
Ø držala D_s h6	20 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	38 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	1 mm

Ø D ₃	14 mm
Serija	Power Q
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{min}	34 mm
Kot rampe α _{maks}	1,62 stopinj
Nastavitveni kot κ	20 stopinj
Izvedba držala	Držalo Weldon
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar