

Garant

Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Mini, Cilindrično držalo, $\varnothing D$ / število rezil Z: 16/2mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	213054 16/2
GTIN	4062406566418
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Rezkalni sistem za velika podajanja za **manjše premere obdelave** in **večje globine uporabe**. Zelo **učinkovit zaradi velikega števila rezil**.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Napotek:

GARANT momentni izvijač TQ Art. **211750 Vel. 1,2** z rezilom Art. **674252 Vel. 7IP**.

Tehnični opis

$\varnothing D_3$	10 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	ANGX10T308ZE.R
Celotna dolžina L_{celotna}	100 mm
Dolžina rampe L za α_{maks}	8,4 mm
Število rezil Z	2
Prevesna dolžina L_1	30 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	26 mm
\varnothing držala D_s h6	16 mm
\varnothing rezila D_c	16 mm
Kot rampe α_{maks}	2,39 stopinj

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	30 mm
Serija	Power Q
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	1 mm
Nastavitveni kot κ	20 stopinj
z notranjim hlajenjem	da
Izvedba držala	Cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar