

**Garant****Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Mini, Cilindrično držalo, Ø D/  
število rezil Z: 20/3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	213054 20/3
GTIN	4062406566432
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Rezkalni sistem za velika podajanja za **manjše premere obdelave** in **večje globine uporabe**. Zelo **učinkovit zaradi velikega števila rezil**.

**Rezervni del:**

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

**Napotek:**

GARANT momentni izvijač TQ Art. **211750 Vel. 1,2** z rezilom Art. **674252 Vel. 7IP**.

**Tehnični opis**

Ø držala $D_s$ h6	20 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	ANGX10T308ZE.R
Kot rampe $\alpha_{maks}$	1,62 stopinj
Prevesna dolžina $L_1$	50 mm
Število rezil Z	3
Serija	Power Q
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{maks}$	38 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	20 stopinj
Celotna dolžina $L_{celotna}$	130 mm
Dolžina rampe L za $\alpha_{maks}$	12,4 mm

Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	1 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\min}$	34 mm
z notranjim hlajenjem	da
$\varnothing$ rezila $D_c$	20 mm
$\varnothing D_3$	14 mm
Izvedba držala	Cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar