

Garant**Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Mini, Cilindrično držalo, Ø D/
število rezil Z: 16/2Lmm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	213054 16/2L
GTIN	4062406566425
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Rezkalni sistem za velika podajanja za **manjše premere obdelave** in **večje globine uporabe**. Zelo **učinkovit zaradi velikega števila rezil**.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Napotek:

GARANT momentni izvijač TQ Art. **211750 Vel. 1,2** z rezilom Art. **674252 Vel. 7IP**.

Tehnični opis

Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{maks}	30 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{min}	26 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	150 mm
z notranjim hlajenjem	da
Število rezil Z	2
Ø rezila D _c	16 mm
Prevesna dolžina L ₁	50 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	ANGX10T308ZE.R
Ø držala D _s h6	16 mm
Nastavitveni kot κ	20 stopinj

Serijska	Power Q
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	1 mm
Dolžina rampe L za α_{maks}	8,4 mm
Kot rampe α_{maks}	2,39 stopinj
$\varnothing D_3$	10 mm
Izvedba držala	Cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar