

## Garant

**Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Mini, Cilindrično držalo, Ø D/  
število rezil Z: 32/5mm**



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	213054 32/5
GTIN	4062406566463
Razred artikla	210

### Opis

#### Izvedba:

Rezkalni sistem za velika podajanja za **manjše premere obdelave** in **večje globine uporabe**.  
Zelo **učinkovit zaradi velikega števila rezil**.

#### Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

#### Napotek:

GARANT momentni izvijač TQ Art. **211750 Vel. 1,2** z rezilom Art. **674252 Vel. 7IP**.

### Tehnični opis

Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D <sub>min</sub>	58 mm
Prevesna dolžina L <sub>1</sub>	120 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a <sub>p</sub>	1 mm
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	200 mm
Kot rampe α <sub>maks</sub>	0,82 stopinj
Ø D <sub>3</sub>	26 mm
Serija	Power Q
Nastavitveni kot κ	20 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D <sub>maks</sub>	62 mm
z notranjim hlajenjem	da

Ø držala $D_s$ h6	32 mm
Dolžina rampe L za $\alpha_{\text{maks}}$	24,4 mm
Ø rezila $D_c$	32 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	ANGX10T308ZE.R
Število rezil Z	5
Izvedba držala	Cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar