

**Garant****Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Mini, z navojem, Ø D/število rezil Z: 22/3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	213056 22/3
GTIN	4062406566579
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Rezkalni sistem za velika podajanja za **manjše premere obdelave** in **večje globine uporabe**. Zelo **učinkovit zaradi velikega števila rezil**.

**Rezervni del:**

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

**Napotek:**

GARANT momentni izvijač TQ Art. **211750 Vel. 1,2** z rezilom Art. **674252 Vel. 7IP**.

Pri uporabi podaljškov vselej delajte z notranjim hlajenjem.

**Tehnični opis**

Dolžina rampe L za $\alpha_{\text{maks}}$	14,4 mm
Ø D <sub>1</sub> h6	10,5 mm
Število rezil Z	3
Vpenjalni navoj M	M10
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D <sub>min</sub>	38 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D <sub>maks</sub>	42 mm
Serijska	Power Q
Ø D <sub>3</sub>	16 mm

Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	30 mm
$\varnothing$ rezila $D_c$	22 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	1 mm
z notranjim hlajenjem	da
primerna obračalna rezalna ploščica	ANGX10T308ZE.R
Kot rampe $\alpha_{\text{maks}}$	1,39 stopinj
$\varnothing D_2$	18 mm
Izvedba držala	z navojem
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar