

Garant**Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Mini, z navojem, Ø D/število rezil Z: 20/3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	213056 20/3
GTIN	4062406566562
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Rezkalni sistem za velika podajanja za **manjše premere obdelave** in **večje globine uporabe**. Zelo **učinkovit zaradi velikega števila rezil**.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Napotek:

GARANT momentni izvijač TQ Art. **211750 Vel. 1,2** z rezilom Art. **674252 Vel. 7IP**.

Pri uporabi podaljškov vselej delajte z notranjim hlajenjem.

Tehnični opis

z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{maks}	38 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	30 mm
Dolžina rampe L za α _{maks}	12,4 mm
Kot rampe α _{maks}	1,62 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{min}	34 mm
Vpenjalni navoj M	M10
Število rezil Z	3

Serija	Power Q
Ø D ₂	18 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a _p	1 mm
Ø D ₁ h6	10,5 mm
Ø rezila D _c	20 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	ANGX10T308ZE.R
Ø D ₃	14 mm
Izvedba držala	z navojem
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar