

**Garant**
**Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Mini, z navojem, Ø D/število rezil Z: 32/5mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	213056 32/5
GTIN	4062406566593
Razred artikla	210

**Opis**
**Izvedba:**

Rezkalni sistem za velika podajanja za **manjše premere obdelave** in **večje globine uporabe**. Zelo **učinkovit zaradi velikega števila rezil**.

**Rezervni del:**

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

**Napotek:**

GARANT momentni izvijač TQ Art. **211750 Vel. 1,2** z rezilom Art. **674252 Vel. 7IP**.

Pri uporabi podaljškov vselej delajte z notranjim hlajenjem.

**Tehnični opis**

Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	40 mm
Vpenjalni navoj M	M16
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D <sub>maks</sub>	62 mm
Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
Dolžina rampe L za α <sub>maks</sub>	24,4 mm
Serija	Power Q
z notranjim hlajenjem	da

Kot rampe $\alpha_{\text{maks}}$	0,82 stopinj
Število rezil Z	5
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	58 mm
$\varnothing$ rezila $D_c$	32 mm
$\varnothing D_3$	26 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	1 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	ANGX10T308ZE.R
Izvedba držala	z navojem
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar