

Garant**Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Mini, z navojem, Ø D/število rezil Z: 42/5mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 213056 42/5 |
| GTIN | 4062406566616 |
| Razred artikla | 210 |

Opis**Izvedba:**

Rezkalni sistem za velika podajanja za **manjše premere obdelave** in **večje globine uporabe**. Zelo **učinkovit zaradi velikega števila rezil**.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Napotek:

GARANT momentni izvijač TQ Art. **211750 Vel. 1,2** z rezilom Art. **674252 Vel. 7IP**.

Pri uporabi podaljškov vselej delajte z notranjim hlajenjem.

Tehnični opis

| | |
|--|----------------|
| primerna obračalna rezalna ploščica | ANGX10T308ZE.R |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Ø D ₂ | 29 mm |
| Serija | Power Q |
| Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{min} | 78 mm |
| Ø D ₃ | 36 mm |
| Celotna dolžina L _{celotna} | 40 mm |
| Ø rezila D _c | 42 mm |

| | |
|---|--------------------|
| Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$ | 82 mm |
| Dolžina rampe L za α_{maks} | 34,4 mm |
| Število rezil Z | 5 |
| Kot rampe α_{maks} | 0,58 stopinj |
| Vrtalno cirkularno rezkanje a_p | 1 mm |
| $\varnothing D_1$ h6 | 17 mm |
| Vpenjalni navoj M | M16 |
| Izvedba držala | z navojem |
| Uporaba za rezkanje | Pogrezanje |
| Uporaba za rezkanje | Pogrezanje |
| Uporaba za rezkanje | Poševno pogrezanje |
| Strategija odrezovanja | HPC |
| Zamenjava orodja | PowerCard |
| Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |