

Garant**Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Mini, z navojem, Ø D/število rezil Z: 42/7mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	213056 42/7
GTIN	4062406566623
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Rezkalni sistem za velika podajanja za **manjše premere obdelave** in **večje globine uporabe**. Zelo **učinkovit zaradi velikega števila rezil**.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Napotek:

GARANT momentni izvijač TQ Art. **211750 Vel. 1,2** z rezilom Art. **674252 Vel. 7IP**.

Pri uporabi podaljškov vselej delajte z notranjim hlajenjem.

Tehnični opis

Vpenjalni navoj M	M16
Celotna dolžina L_{celotna}	40 mm
Dolžina rampe L za α_{maks}	34,4 mm
Kot rampe α_{maks}	0,58 stopinj
Ø D_2	29 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	1 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	ANGX10T308ZE.R
Ø rezila D_c	42 mm

Ø D ₁ h6	17 mm
Število rezil Z	7
Serija	Power Q
z notranjim hlajenjem	da
Ø D ₃	36 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{min}	78 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{maks}	82 mm
Izvedba držala	z navojem
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar